


22323 Зонт складной Easyroll

Рекомендуемые места пришива / крепления элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов, и т.д.).



- 1. **Купол:**
 - в центре клина залом ткани, для аккуратного сложения рекомендуем пришив справа/слева от залома;
 - возможен пришив по коротким сторонам / петелькой через край, остальные пришивы невозможны.
- 2. **Хлястик** (зонт в сложенном виде, ручка внизу):
 - без ограничений, кроме пришива по 2 и 4 точкам и периметру.
- 3. Купол зонта, внутри и снаружи, а также чехол подходят для [тканевых многоразовых наклеек](#) (не смываются под дождем).

Цвет нитей для пришива подбирается под цвет изделия-носителя или лейбла. Контрастный цвет ниток не рекомендуется, но возможен по запросу. Обязательно указывайте вариант пришива в макете.



Варианты пришива:

- Пришив поверх изделия по коротким сторонам (по умолчанию)
- Пришив по периметру
- Пришив по 2 или 4 точкам
- Пришив петелькой через край
- Пришив одним швом, в т.ч. петелькой в сложенном виде



Варианты пришива:



Пришив поверх изделия
по коротким сторонам (по умолчанию)

Пришив по периметру

Пришив по 2 или 4 точкам

Пришив петелькой
через край

Пришив одним швом,
в т.ч. петелькой в сложенном виде



– имитация
пришива
в шов



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna erat
volutpat.
Ut wisi enim.



Цвет нитей для пришива
подбирается под цвет
изделия-носителя или лейбла.

Контрастный цвет нитей
не рекомендуется,
но возможен по запросу.



Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur
adipiscing elit,
sed do eiusmod
tempor.